

Вортексы для пробирок Reax

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Heidolph Reax top орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер

Стандартная модель с вибрационным типом движения. Диапазон скорости вращения: 0 — 2500 об/мин. Орбита вращения: 5 мм.



Страна производитель: Германия

Основные характеристики Heidolph Reax top

- вибрационные круговые движения по орбите диаметром 5 миллиметров;
- выбор между кратковременным, периодическим и непрерывным режимом;
- ступенчатое указание частоты встряхивания от 0 до 2500 оборот/минута;
- конструкция производится из тяжелого прессованного чугуна и принимает устойчивое положение благодаря шарообразным ножкам;
- поставляется в комплекте с адаптером включающем пробирки с диаметром не более 20 миллиметров;
- при необходимости встряхивания колб объемом до 50 миллилитров имеется адаптер с большим размером, который можно оформить отдельным заказом из раздела с принадлежностями.

Модель Reax top является стандартной и идеально подходит для простых задач.

Особенности Heidolph Reax top

- частота вибраций остается неизменной при любом количестве нагрузки;
- обладает аналоговым регулированием вращательной скорости;
- установка частоты вращений до 2500 оборот/минута;
- вращательное вибрационное движение амплитудой 5 миллиметров;

- практичный переключатель позволяет работать в автоматическом и непрерывном режиме;
- имеет систему защиты от перегрева с самовозвратом;
- отклонение $\pm 2\%$ при управлении скорости вибрации;
- водонепроницаемая конструкция;
- прибор имеет высокую степень стабильности работы;
- в комплекте имеется плата для пробирок диаметром 20 миллиметров. Для пробирок большего диаметра предусмотрены дополнительные подставки;
- класс защиты: IP 22;
- питание: 230 В/50 Гц (другие по запросу).

У нас можно купить Heidolph Reax top орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер с вращающейся платформой с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Ширина, миллиметров	134
Высота, миллиметров	105
Глубина, миллиметров	172

Heidolph Reax top UK орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер

Стандартная модель для простых задач. Диапазон скорости вращения: 0 — 2500 об/мин. Орбита вращения: 5 мм.



Орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер,
модель Reax top UK, фирмы Heidolph

Страна производитель: Германия

Основные преимущества Heidolph Reax top UK

- орбитальное виброобразное движение с амплитудой 5 миллиметров;
- перевод режимов от любого к периодическому, кратковременному или непрерывному;
- ступенчатое указание частоты вращательных движений от 0 до 2500 оборотов в минуту;
- устойчивость конструкции благодаря прессованному чугуну, из которого произведен корпус и шарообразным ножкам;
- заказ включает подставку под пробирки с диаметром 20 миллиметров;
- существуют принадлежности для шейкера — тарелка для колб вмещающих объем не более 50 миллилитров.

Характеристики Reax top с адаптером UK

- неизменная частота вращений с любой нагрузкой;
- скорость оборотов контролируется с помощью встроенного аналогового управления;
- установка частоты вибрации до 2500 об/мин;
- частота встряхиваний в диапазоне от 0 до 2500 оборот/минута;
- круговое встряхивающее движение платформы амплитудой 5 миллиметров;
- с помощью практичного переключателя можно поставить прибор работать в автоматическом и непрерывном режиме;

- защищен средством от перенагрева с самовозвратом;
- точность установки частоты вращений $\pm 2\%$;
- корпус герметично защищен от влаги и брызг;
- высокая стабильность эксплуатации оборудования;
- планшет для пробирок диаметром 20 миллиметров входит в комплект поставки. Доступны принадлежности для пробирок большего диаметра;
- класс защиты: IP 22;
- питание: 230 В/50 Гц (другие по запросу).

У нас можно купить Heidolph Reax top UK орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер с вращающейся платформой с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Ширина, миллиметров	134
Высота, миллиметров	105
Глубина, миллиметров	172

Heidolph Reax control орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер

Электронный контроль скорости вибрации. Диапазон скорости вращения: 0 — 2500 об/мин. Орбита вращения: 5 мм.



Страна производитель: Германия

Основные показатели Heidolph Reax control

- движения по орбите диаметром 5 миллиметров имеют вибрирующий характер;
- есть возможность перехода между периодической, кратковременной и непрерывной программой;
- частота вращений может ступенчато варьироваться от 0 — 2500 оборотов в минуту;
- корпус оборудования выполняется из тяжелого чугуна прошедшего процесс прессования и имеет устойчивые для установки шаровидные ножки;
- в заказ входит подставка для работы с пробирками диаметром 20 миллиметров;
- сосуды объемом до 50 миллилитров могут использоваться на отдельных планшетах при дополнительном заказе.

Reax control является более точной моделью Reax top.

Характеристики Heidolph Reax control

- постоянная частота встряхиваний, не зависит от нагрузки;
- регулировка скорости вибраций осуществляется аналоговым управлением;
- частота встряхиваний находится в широком диапазоне от 0 до 2500 оборот/минута;
- движение кругового встряхивающего типа с амплитудой 5 миллиметров;
- конструкция оснащена удобным тумблером для работы в автоматическом и непрерывном

режиме;

- встроена система антиперегрева с самовозвратом;
- погрешность установки частоты вращений $\pm 2\%$;
- оборудование имеет герметичную обшивку от попадания жидкости;
- высокая степень стабильности работы;
- адаптер для пробирок на 20 миллиметров входит в набор. В наличии планшеты для пробирок вмещающих до 50 миллилитров;
- возможность электронного ввода числа вращений, неизменная скорость даже при низких значениях;
- постоянная скорость оборотов не меняется при указании низких скоростей и изменении нагрузки;
- класс защиты: IP 22;
- питание: 230 В/50 Гц (другие по запросу).

У нас можно купить Heidolph Reax control орбитально-вибрирующий вортекс-шейкер с вращающейся платформой с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Ширина, миллиметров	134
Высота, миллиметров	105
Глубина, миллиметров	172

Heidolph Multi Reax орбитальный вортекс-шейкер

До 26 пробирок разного диаметра. Диапазон скорости вращения: 150 — 2000 об/мин. Орбита вращения: 3 мм.



Страна производитель: Германия

Уникальный шейкер для одновременного встряхивания до 26 пробирок с различными размерами диаметра.

Комплектация Heidolph Multi Reax

- насадка для установки 26 пробирок диаметром от 10 до 16 миллиметров;
- насадка для установки 12 пробирок диаметром от 16 до 32 миллиметров.

Основные характеристики Heidolph Multi Reax

- вращательное движение по орбите диаметром 3 миллиметра;
- указание частоты встряхивания производится бесступенчато (150 — 2000 об/мин);
- цифровое отображение частоты встряхивания;
- таймер со звуковым оповещением отображает на цифровом табло до 999 минут непрерывной работы;
- комплект содержит 2 специальные насадки для 26 пробирок диаметром 10 — 16 миллиметров высотой не более 160 миллиметров и для 12 пробирок имеющих диаметр 16 — 32 миллиметра высотой не более 120 миллиметров.

Габаритные размеры: 270×410×172 мм

Питание: 230/240 В, 50/60 Гц или 115 В, 50/60 Гц

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	